

Compactcilinder ADVULQ-5/8"- -A-P-A

Artikelnummer: 160591


FESTO

voor contactloze detectie (magneet). Niet-roterend door vierkante zuigerstang. Zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad.

Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Abbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,04 ... 8 "
Zuigerdiameter	5/8"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Borging tegen rotatie/geleiding	Vierkante zuigerstang
Werkdruk	18,8 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	90 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	121 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	12 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	4 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	89 g
Pneumatische aansluiting	UNF10-32
Werkdruk [psi]	18,8 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering