


# Compactcilinder AEVU-2 1/2"- -P-A


Artikelnummer: 160607

FESTO

voor contactloze detectie (magneet),  
zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad.  
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.  
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,2 ... 1 "
Zuigerdiameter	2 1/2"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	enkelwerkend drukkend
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Werkdruk	8,7 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag te verplaatsen massa bij 0 mm slag	1.799 N 134 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	16 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.059 g
Massatoeslag per 10 mm slag	28 g
Pneumatische aansluiting	NPT1/8-27
Werkdruk [psi]	8,7 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering