


# Compactcilinder AEVU-4"- -P-A

Artikelnummer: 160609

FESTO

voor contactloze detectie (magneet),  
zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad.  
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.  
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,2 ... 1 "
Zuigerdiameter	4"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	enkelwerkend drukkend
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Werkdruk	8,7 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag te verplaatsen massa bij 0 mm slag	4.516 N 614 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	38 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	2.797 g
Pneumatische aansluiting	NPT1/4-18
Werkdruk [psi]	8,7 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering