


# Compactcilinder AEVU-1 5/8"- -A-P-A

Artikelnummer: 160615

FESTO

voor contactloze detectie (magneet),  
zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad.  
Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.  
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.  
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,2 ... 1 "
Zuigerdiameter	1 5/8"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	enkelwerkend drukkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	11,6 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	704 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	63 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	9 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	433 g
Massatoeslag per 10 mm slag	177 g
Pneumatische aansluiting	NPT1/8-27
Werkdruk [psi]	11,6 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering