


Normcilinder CRDSNU-20- -P-A

Artikelnummer: 160882

FESTO

corrosiebestendig, volgens DIN ISO 6432, voor contactloze detectie, in combi-uitvoering met elastische eindslagbuffering.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Slag | 10 ... 320 mm |
| Zuigerdiameter | 20 mm |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Volgens norm | ISO 6432 |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | gefilterde perslucht |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Toelating | Germanischer Lloyd |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag | 158 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 188 N |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 7,2 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 320 g |
| Soort bevestiging | met accessoires naar keuze: met uitwendige schroefdraad |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal - informatie deksel | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal - informatie dichtingen | TPE-U(PU) |
| Materiaal - informatie behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal - informatie zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |