

Lineaire aandrijving DGP-2"- -PPV-A-B


Artikelnummer: 160913

FESTO

voor positiedetectie (magneet), zuigerstangloos, met vormgesloten verbinding tussen zuiger en meenemer en instelbare eindpositiedemping voor en achter.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2013.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 ... 3.000 mm
Zuigerdiameter	2"
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar YSR: Schokdemper, harde merklijn
Geleiding	Basisgeleiding
Meeneemprincipe	vormgesloten (gleuf)
Werkdruk	1,5 ... 8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Dempingslengte	30 mm
Pneumatische aansluiting	NPT1/4-18