


# Ronde cilinder CRDG-12- -P-A

Artikelnummer: 160980

FESTO

corrosiebestendig, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping.

Einde productie. Leverbaar tot 2012.



Exemplary representation

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 ... 200 mm
Zuigerdiameter	12 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	ISO 6432
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	51 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	68 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	4 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	80 g
Soort bevestiging	naar keuze: met uitwendige schroefdraad met toebehoren
Pneumatische aansluiting	M5
Informatie materiaal deksel	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal dichtingen	TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij