


Ronde cilinder CRDG-32- -P-A

Artikelnummer: 160984

FESTO

corrosiebestendig, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping.

Einde productie. Leverbaar tot 2012.



Exemplary representation

Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 10 ... 500 mm |
| Zuigerdiameter | 32 mm |
| Gebaseerd op norm | ISO 6431 |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop | 415 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 483 N |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 18 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 560 g |
| Soort bevestiging | naar keuze: met uitwendige schroefdraad met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Informatie materiaal deksel | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Informatie materiaal dichtingen | TPE-U(PU) |
| Informatie materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Informatie materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |