

meerstandenkit DPVU-100

Artikelnummer: 161202

FESTO

voor de montage van 3- en 4-standencilinders, samengebouwd uit 2 standaard typen ADVU.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	100
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	935 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal flens	aluminumlegering
Materiaal schroeven	Staal verzinkt
Materiaal cilinderpin	Staal verzinkt