


smoorventiel met terugslagklep CRGRLA-3/8-B

Artikelnummer: 161406

FESTO

corrosiebestendig, zwaaibare aansluiting met inwendige schroefdraad.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Soort bediening	manueel
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	1.450 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	970 ... 1600 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	0,03 ... 1 MPa
Werkdruk	0,3 ... 10 bar
Bedrijfsdruk	4,35 ... 145 psi
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Maritieme classificatie	zie certificaat
Inbouwpositie	willekeurig
Zwaaimogelijkheid	360° geen continu zwaaien toegelaten
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2.515 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2095 ... 2665 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F1a
Cleanroomklasse	ISO klasse 4
Lagertemperatuur	-10 ... 40 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominale diameter	8,5 mm
Max. aandraaimoment	20 Nm
Toegelaten bedieningsmoment regelschroef	2 Nm
Productgewicht	126,9 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	FPM PVC
Materiaal holle schroef	hooggelegeerd staal
Materiaal regelschroef	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zwaai aansluiting	hooggelegeerd staal roestvrij