


Encoderkabels

NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V4

Artikelnummer: 1617289

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrups
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-40 ... 75 °C
Omgevingstemperatuur	-50 ... 80 °C
Min. kabelbuigradius	100 mm
Kabelmontage	afgeschermd 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
Kabeldiameter	8,2 mm
Kabellengte	5 m
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)