


haakse contrastekker MPPE-3-B

Artikelnummer: 161839

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aansluitfrequentie	500
Soort bevestiging	met wartelmoer
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	65 g
Elektrische aansluiting	8-polig Haakse stekker soldeerbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 60 V
Stroombelastbaarheid	5 A
Kabelschroefkoppeling	Pg9
Toegelaten kabeldiameter	6 ... 8 mm
Aansluitingdoorsnede	0,75 mm ²
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-30 ... 95 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal wartelmoer	PA
Materiaal stekkercontact	Koper vertind