


# lagerblok CRLNG-40

Artikelnummer: 161841

FESTO

corrosiebestendig, voor cilinder CRDNGS.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Inbouwpositie	willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F1a
Omgevingstemperatuur	-40 ... 80 °C
Productgewicht	161 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bevestiging	elektrolytisch gepolijst hooggelegeerd staal
Materiaal lager	Kunststof