


lagerblok CRLNG-50

Artikelnummer: 161842

FESTO

corrosiebestendig, voor cilinder CRDNGS.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	50
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Inbouwpositie	willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F1a
Omgevingstemperatuur	-40 ... 80 °C
Productgewicht	281 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bevestiging	elektrolytisch gepolijst hooggelegeerd staal
Materiaal lager	Kunststof