


Lineaire aandrijving DGPL-18- -PPV-A-GF-B

Artikelnummer: 161974
Einde productie

FESTO

voor positiedetectie (magneet), zuigerstangloos, met vormgesloten verbinding tussen zuiger en meenemer en instelbare eindpositiedemping voor en achter.

Einde productie. Leverbaar tot 2014. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Slag | 10 ... 1.800 mm |
| Zuigerdiameter | 18 mm |
| Demping | PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar YSR: Schokdemper, harde merklijn |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Geleiding | Glijgeleiding |
| Meeneemprincipe | vormgesloten (gleuf) |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Werkdruk | 2 ... 8 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Dempingslengte | 16 mm |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop | 153 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 153 N |
| Te verplaatsen massa | 300 g |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 300 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 750 g |
| Toeslag massafactor per 10 mm slag | 22 g |
| Alternatieve aansluitingen | zie productafbeelding |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Informatie materiaal deksel | gegoten aluminium gecoat |
| Informatie materiaal dichtingen | NBR TPE-U(PU) |
| Informatie materiaal behuizing | Aluminium geanodiseerd |