


aansluitkabel KVIA-MPYE-10

Artikelnummer: 161985

FESTO

voor proportioneel ventielen



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	met wartelmoer
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	530 g
Elektrische aansluiting	Rechte stekker / rechte contactdoos
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 250 V
Stroombelastbaarheid	1 A
Kabellengte	10 m
Kabeldiameter	6,2 mm
Kabelmontage	4x0,25
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal stekkercontact	brons verzilverd en verguld