

slede-eenheid SPZ-10-25-P-A-KF



Artikelnummer: 162167

Einde productie

FESTO

met doorlopende zuigerstangen en positiedetectie.

Einde productie. Leverbaar tot 2019. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	25 mm
Regelbaar eindpositiebereik/lengte	10 mm
Zuigerdiameter	10 mm
Soort werking aandrijfeenheid	Slede
Demping	elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden met metalen vaste aanslag
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2,5 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	60 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	60 N
Pneumatische aansluiting	M5
Material cover	aluminumlegering
Material seals	NBR
Material housing	aluminumlegering
Material piston rod	Inzetstaal