

# slede-eenheid SPZ-25-40-P-A-KF

Artikelnummer: 162187

Einde productie

FESTO

met doorlopende zuigerstangen en positiedetectie.

Einde productie. Leverbaar tot 2019. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde   |
|---|--|
| Slag  | 40 mm  |
| Regelbaar eindpositiebereik/lengte              | 10 mm  |
| Zuigerdiameter                                  | 25 mm  |
| Soort werking aandrijfeenheid                   | Slede  |
| Demping   | elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden met metalen vaste aanslag |
| Inbouwpositie                                   | willekeurig  |
| Geleiding                                       | Kogelomloopgeleiding   |
| Constructieve opbouw                            | Geleiding  |
| Positiedetectie                                 | voor naderingsschakelaar   |
| Werkdruk  | 1 ... 10 bar   |
| Werking   | dubbelwerkend  |
| Bedrijfsmedium                                  | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                     |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)                       |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                | 0 - geen corrosieweerstand   |
| Omgevingstemperatuur                            | -20 ... 80 °C  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop        | 452 N  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 452 N  |
| Pneumatische aansluiting                        | M5   |
| Material cover                                  | aluminumlegering   |
| Material seals                                  | NBR  |
| Material housing                                | aluminumlegering   |
| Material piston rod                             | Inzetstaal   |