

# filter

## LF-3/4-D-5M-MAXI-A

Artikelnummer: 162624

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

Filtreringsgraad 5 µm, met beschermmantel en automatische condensataaftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



### Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde   |
|------------------------------------|--|
| Grootte                            | Maxi   |
| Reeks                              | D  |
| Inbouwpositie                      | loodrecht +/- 5°   |
| Filterfijnheid                     | 5 µm   |
| Condensataaftap                    | volautomatisch   |
| Constructieve opbouw               | Sinterfilter met centrifugaalafscheider                    |
| Max. hoeveelheid condensaat        | 80 cm <sup>3</sup>   |
| Reservoirbescherming               | Metalen beschermmantel                                     |
| Werkdruk                           | 2 ... 12 bar   |
| normaal nominaal debiet            | 3.600 l/min  |
| Bedrijfsmedium                     | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inerte gassen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK   | 2 - matige corrosieweerstand                               |
| LABS-conformiteit                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Lagertemperatuur                   | -10 ... 60 °C  |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inerte gassen  |
| Mediumtemperatuur                  | 5 ... 60 °C  |
| Omgevingstemperatuur               | 5 ... 60 °C  |
| Productgewicht                     | 1.340 g  |
| Soort bevestiging                  | inline-installatie<br>met toebehoren                       |
| Pneumatische aansluiting 1         | G3/4   |
| Pneumatische aansluiting 2         | G3/4   |
| Materiaal - opmerking              | RoHS conform   |
| Materiaal filter                   | PE   |
| Materiaal behuizing                | Gespuitsgiet zink  |
| Materiaal schaal                   | PC   |