



Fijnfilter LFMB-3/4-H-A

Artikelnummer: 162819

FESTO

met 1 micron filterpatroon, metalen beschermmantel van het reservoir.
Beschikbaar tot 2008



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	1 µm
Filterwerkingsgraad	99,9999 %
condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Differentiaaldrukindicator	Manometer
Ingangsdruk 1	0 ... 16 bar
Normaal nominaal debiet	3.300 l/min
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 5 µm
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	1,5 ... 60 °C
Restoliegehalte	0,5 mg/m ³
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	naar keuze: in-line-installatie met accessoires
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Materiaal - informatie filter	boorsilicaatvezel
Materiaal - informatie behuizing	Gespuitsgiet zink
Materiaal - informatie bokaal	Gespuitsgiet zink