


moduleverbindstuk PAML-MK-186-HP3

Artikelnummer: 1629377

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Grootte | 186 |
| Nominale breedte DN | 54 |
| Reeks | L |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0 ... 5 MPa |
| Werkdruk | 0 ... 50 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:~:] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Mediumtemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Productgewicht | 1.300 g |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal moduleverbinder | aluminiumlegering |
| Materiaal schroeven | roestvrij staal |