



Lineaire aandrijving DGPL-11/16"- -PPV-A-KF-B

Artikelnummer: 162940

FESTO

voor positiedetectie (magneet), zuigerstangloos, met vormgesloten verbinding tussen zuiger en meenemer en instelbare eindpositiedemping voor en achter.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 ... 3.000 mm
Zuigerdiameter	11/16"
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar YSR: Schokdemper, harde merklijn
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Meeneemprincipe	vormgesloten (gleuf)
Werkdruk	2 ... 8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Dempingslengte	16 mm
Pneumatische aansluiting	UNF10-32