


handschuifventiel VBOH-32-G34

Artikelnummer: 1629664

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Soort bediening	manueel
Soort bevestiging	inline-installatie inschroefbaar
normaal nominaal debiet	7.691 l/min
Nominale diameter	19,3 mm
Bedrijfsdruk Mpa	-0,095 ... 1,2 MPa
Werkdruk	-0,95 ... 12 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Rastermaat	57,5 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Hulsschuif
Soort sturing	direct
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 80 °C
Bedieningskracht	70 N
Productgewicht	183 g
Materiaal inschroeftap	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR