


aansluitkabel KVIA-10

Artikelnummer: 163961

FESTO

voor analoge systemen



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 250 V
Stroombelastbaarheid	1 A
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Productgewicht	567 g
Elektrische aansluiting	Stekker recht
Kabelmontage	6x0,25
Kabeldiameter	8 mm
Kabellengte	10 m
Soort bevestiging	met wartelmoer
Informatie materiaal behuizing	PBT
Informatie materiaal kabelmantel	PVC
Informatie materiaal insteekcontact	brons verzilverd en verguld