


t-insteekschroefkoppeling CRQST-1/4-8

Artikelnummer: 164204

FESTO

360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 5 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Design | T-vorm |
| Aantal stuks per verpakking | 1 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 145 psi |
| Opmerking over werkdruk | Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij) |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Omgevingstemperatuur | -15 ... 120 °C |
| Productgewicht | 38 g |
| Aantal uitgangen | 2 |
| Aantal toevoerleidingen | 1 |
| Bruikbare leidingen | PFAN |
| Soort bevestiging | Buitenzeskant SW14 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad R1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 8 mm |
| Materiaal inschroeftap | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal losring | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal slangdichting | FPM |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal steunring | hooggelegeerd staal roestvrij |