



# Zwaaimodule DSM-12-270-P-CC

Artikelnummer: 164323

FESTO

met tapas, schokdemper aan beide zijden.

Deze aandrijvingen kunnen op aanvraag met ATEX-toelating geleverd worden. De gegevens op het informatieblad over "ATEX-aanduiding", "ATEX-omgevingstemperatuur" en "CE-markering" hebben enkel betrekking op aandrijvingen met certificering.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Dempingshoek	13 deg
Instelbereik draaihoek	0 ... 238 deg
Draaihoek	238 deg
Demping	CC: schokdemper aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Fijnafstelling	-5 deg
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Draaivleugel
Positiedetectie	zonder
Werkdruk	2 ... 10 bar
Max. zwaalfrequentie bij 6 bar	1,5 Hz
ATEX-aanduiding	II 2 G c T4
ATEX-omgevingstemperatuur	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-Schutz richtlijn (ATEX)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Draaimoment bij 6 bar	1,25 Nm
Productgewicht	300 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie aandrijfjas	Staal vernikkeld
Materiaal - informatie dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering