

Ronde cilinder DSNU-5/8"- -PPV-A-B-S2

Artikelnummer: 164391


FESTO

gebaseerd op DIN ISO 6432 voor contactloze detectie (magneet).

Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Met instelbare eindbuffers.

Voor de positiedetectie met naderingsschakelaars is een slaglengte van minimaal 10 mm noodzakelijk.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Slag | 0,04 ... 8 " |
| Zuigerdiameter | 5/8" |
| Gebaseerd op norm | ISO 6432 |
| Demping | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar |
| Zuigerstangeinde | Uitwendige schroefdraad |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Dempingslengte | 14 mm |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag | 103,7 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 103,7 N |
| Massatoeslag per 10 mm slag | 13 g |
| Pneumatische aansluiting | M16x1,5 |
| Materiaal - informatie deksel | aluminum kneedlegering |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR TPE-U(PU) |
| Materiaal - informatie zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal - informatie cilinderbuis | hooggelegeerd staal roestvrij |