


Eindeelopschakelaar montage-elementen QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B

Artikelnummer: 164853

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	hoekig
Inbouwpositie	willekeurig
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Schakelelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Meetprincipe	inductief
Schakelpositie-indicator	nee
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Isolatiespanning	50 V
Max. uitgangsstroom	200 mA
Schakeluitgang	PNP
Stootspanningsweerstand	0,5 kV
Vervuilingsgraad	3
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Kabeldiameter	8 ... 13 mm
Kabelschroefkoppeling	M20
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	EPDM
Informatie materiaal behuizingsdeksel	PC
Informatie materiaal behuizingsstekker	PA
Informatie materiaal console	hooggelegeerd staal roestvrij