


Eindeelopschakelaar montage-elementen QH-DR-E-S3-E-SW-B

Artikelnummer: 164854

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	hoekig
Inbouwpositie	willekeurig
Bestand tegen kortsluiting	nee
Schakelelementfunctie	Wisselaar
Polariteitsbescherming	nee
Meetprincipe	Mechanisch/elektrisch
Schakelpositie-indicator	nee
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 250 V
Isolatiespanning	250 V
Max. uitgangsstroom	16.000 mA
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Vervuilinggraad	3
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 85 °C
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Kabeldiameter	8 ... 13 mm
Kabelschroefkoppeling	M20
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	EPDM
Informatie materiaal behuizingsdeksel	PC
Informatie materiaal behuizingsstekker	PA
Informatie materiaal console	hooggelegeerd staal roestvrij