


eindloopschakelaar montage-elementen QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

Artikelnummer: 164855

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	hoekig
Inbouwpositie	willekeurig
Meetprincipe	pneumatisch
Schakelpositie-indicator	nee
Werkdruk	-0,95 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	EPDM
Informatie materiaal behuizingsdeksel	PC
Informatie materiaal behuizingsstekker	PA
Informatie materiaal console	hooggelegeerd staal roestvrij