

# l-snelschroefkoppeling LCKN-1/8-PK-6

Artikelnummer: 164999

FESTO

360° oriënteerbaar, met afdichtring.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	4,6 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,9 ... 16 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - Moderate corrosion stress
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2	voor koppelingsstekker binnendiameter 6 mm met moer
Informatie materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink