


geluiddemper UC-QS-3H

Artikelnummer: 165005

FESTO

van kunststof



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Debiet tegen atmosfeer	170 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrukniveau	60 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Productgewicht	0,4 g
Pneumatische aansluiting	QS-3
Materiaal silencer insert	PE
Materiaal inschroeftap	PE
Materiaal - opmerking	RoHS conform