



lichtgeleiderapparaat SOEG-L-Q30-NA-S-2L

Artikelnummer: 165325

Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2020. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Meetmethode	Lichtgeleidertoestel
Soort licht	rood
Reikwijdte	0 ... 120 mm
Omgevingstemperatuur	-25 ... 55 °C
Schakeluitgang	NPN
Schakelelementfunctie	Antivalent
Max. schakelfrequentie	1.000 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Spanningsdaling	2 V
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Restripping	20 %
Nullaststroom	25 mA
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Stekker M8x1 4-polig
Grootte	30x30x15 mm
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Productgewicht	18 g
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Schakelstatusweergave	LED geel
Functionereservedisplay	LED groen
Instelmogelijkheden	Potentiometer
Instelbereik bovengrens	100 ... 400 mm
Instelbereik bovengrens afhankelijk van lichtgeleider	100 mm bij SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 120 mm bij SOEZ-LLK-RT-2,0-M6 280 mm bij SOEZ-LLG-SE-0,5-M4 400 mm bij SOEZ-LLK-SE-2,0-M4
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 55 °C
Beschermingsgraad	IP65
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand