



Reflectie-focel SOEG-RT-M12-PS-S-L

Artikelnummer: 165339

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	DIN EN 60947-5-2
Bestand tegen kortsluiting	klokkend
Soort licht	infrarood
Meetmethode	Retroreflectieve sensor
Schakelementfunctie	heldere commutatie
Bescherming tegen omgekeerde polariteit	voor alle elektrische aansluitingen
Instelbereik onderste grens	10 mm
Instelbereik bovenste grens	200 mm
Instelmogelijkheden	Potentiometer
Funciereservedisplay	LED geel (knippert niet)
Schakeltoestandindicator	LED geel
Max. schakelfrequentie	250 Hz
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Nullaststroom	30 mA
Max. uitgangsstroom	200 mA
Restbrom	10 %
Schakeluitgang	PNP
Spanningsbreuk	1,8 V
CE-markering	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 55 °C
Aanhaalmoment	10 Nm
Productgewicht	32 g
Reikwijdte	0 ... 200 mm
Elektrische aansluiting	Stekker M12x1 3-polig
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - informatie dopmoer	Messing verchroomd
Materiaal - informatie behuizing	Messing verchroomd