

lichtgeleider SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Artikelnummer: 165357

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Meetmethode	1-weglichtbarrière Lichtgeleider
Omgevingstemperatuur	-20 ... 160 °C
Grootte	M4
Productgewicht	46 g
Materiaal behuizing	Messing verchromd
Instelbereik bovengrens	280 mm
Omgevingstemperatuur van de bewegende installatie	-20 ... 120 °C
Beschermingsgraad	IP54
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L