

Precisiedebietregelaar met terugslag GRLA-1/2-B-CT

Artikelnummer: 165647

FESTO

voor debietregelaar op de afvoer, met draaibare aansluiting.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	ontluchtingsprecisiedebietregelfunctie met terugslag
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Instelelement	Sleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	2.100 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	1.550 ... 2.200 l/min
Werkdruk	0,3 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
Toelating	Germanischer Lloyd
Inbouwpositie	willekeurig
Nominaal debiet in smoorrichting 6 → 0 bar	4.000 l/min
Nominaal debiet in terugslagrichting 6 → 0 bar	2.950 ... 4.190 l/min
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	40 Nm
Productgewicht	204 g
Materiaal - informatie draadplug	aluminum kneedlegering
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaalinfo regelschroef	aluminum kneedlegering
Materiaalinfo draaiaansluiting	Gespuitgiet zink