



OF-poort OS-1/8-B-CT

Artikelnummer: 165694

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2010.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	OF-functie
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Normaal nominaal debiet	500 l/min
Werkdruk	1 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal - informatie behuizing	Aluminium
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht gefilterde, geoliede perslucht
Nominale diameter	4 mm
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR