

Spiraal - kunststofslang

PPS-4-15-1/4-CT-BL

Artikelnummer: 165870

FESTO

Polyamide, met 2 draaibare koppelingen, niet toegestaan voor toepassing in een levensmiddelen-omgeving.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werklengthe	15 m
Buitendiameter	6,3 mm
Bloklengte	0,67 m
Binnendiameter	4,7 mm
Wikkeldiameter	75 mm
Aantal krommingen	90
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 21,2 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht Vacuüm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Productgewicht	350 g
Pneumatische aansluiting	G1/4
Kleur	blauw
Materiaalinformatie aansluitschroefdraad	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaalinfo knikbescherming	Staal verzinkt
Materiaal - informatie slang	PA-P