

Spiraal - kunststofslang

PPS-6-7,5-1/4-CT-BL

Artikelnummer: 165873

FESTO

Polyamide, met 2 draaibare koppelingen, niet toegestaan voor toepassing in een levensmiddelen-omgeving.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werklengthe	7,5 m
Buitendiameter	7,8 mm
Bloklengte	0,43 m
Binnendiameter	6,2 mm
Wikkeldiameter	75 mm
Aantal krommingen	43
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 17,2 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht Vacuüm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Productgewicht	260 g
Pneumatische aansluiting	G1/4
Kleur	blauw
Materiaalinformatie aansluitschroefdraad	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaalinfo knikbescherming	Staal verzinkt
Materiaal - informatie slang	PA-P