


Uitbreidingsmodule CMGA-E1-DN

Artikelnummer: 1680829

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsbereik logica-ingang	20,4 ... 28,8 V
Nominale spanning logische voeding DC	24 V
Toegelaten bereik logicaspanning	-15% - 20%
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Nominale stroom logische voeding	≤ 2 A
Vermogensopname 24 V	$\leq 2,4$ W
Encoder interface ingang, functie	nee
Display	LED
Bedienelementen	Dip-schakelaar Roteerbare codeerschakelaar
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-10 ... 70 °C
Productgewicht	110 g
Afmetingen B x L x H	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
Soort bevestiging	met DIN-rail
Inbouwpositie	loodrecht vrije convectie
Busaansluiting	5-polig
Veldbuskoppeling	DeviceNet
Max. veldbustransmissiepercentage	0,5 Mbit/s
Materiaal - opmerking	RoHS conform LABS-houdende stoffen inbegrepen