


kogelkraan

VZBA-1/2"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T

Artikelnummer: 1686636

FESTO

2/2-weg, flensgatenpatroon F0304, schroefdraad EN 10226-1.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg)
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Rp1/2
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F03 F04
Binnendiameter	16 mm
Nominale breedte DN	15
Ventiel functie	2/2
Handbediening	geen
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	63
Bedieningsmoment	10 Nm
Gebaseerd op norm	DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp neutrale vloeistoffen andere media op aanvraag
Mediumtemperatuur	-10 ... 200 °C
Debiet Kv	19,4 m ³ /h
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Materiaal dichtingen	PTFE PTFE-versterkt
Materiaal kogel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer kogel	1.4408
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	650 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand