


kogelkraan

VZBA-1/2"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T

Artikelnummer: 1686663

FESTO

2/2-weg, flensgatenpatroon F0304, laseinde.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Constructieve opbouw | Bolkraan (2-weg) |
| Soort bediening | mechanisch |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Aansluiting armatuur | Laseinden/laseinden |
| Schakelpositie-indicator | Gleufrichting = debietrichting |
| Flensgatenpatroon | F03 F04 |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Nominale breedte DN | 15 |
| Ventiel functie | 2/2 |
| Handbediening | geen |
| Stroomrichting | omkeerbaar |
| Nominale druk armatuur | 63 |
| Bedieningsmoment | 10 Nm |
| Gebaseerd op norm | DIN 3202-S13 ISO 5211 |
| Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--] Inerte gassen Water - geen waterdamp neutrale vloeistoffen andere media op aanvraag |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 200 °C |
| Debiet Kv | 19,4 m ³ /h |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer behuizing | 1.4408 |
| Materiaal dichtingen | PTFE PTFE-versterkt |
| Materiaal kogel | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer kogel | 1.4408 |
| Materiaal as | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer as | 1.4401 |
| Productgewicht | 650 g |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosieweerstand |