


kogelkraan

VZBA-3/4"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T

Artikelnummer: 1686665

FESTO

2/2-weg, flensgatenpatroon F0304, laseinde.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg)
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Laseinden/laseinden
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F03 F04
Binnendiameter	20 mm
Nominale breedte DN	20
Ventiel functie	2/2
Handbediening	geen
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	63
Bedieningsmoment	14 Nm
Gebaseerd op norm	DIN 3202-S13 ISO 5211
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--] Inerte gassen Water - geen waterdamp neutrale vloeistoffen andere media op aanvraag
Mediumtemperatuur	-10 ... 200 °C
Debiet Kv	45,6 m ³ /h
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Materiaal dichtingen	PTFE PTFE-versterkt
Materiaal kogel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer kogel	1.4408
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	850 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand