


kogelkraan

VZBA-11/2"-GGG-63-32L-F0405-V4V4T

Artikelnummer: 1692218

FESTO

3/2-weg, flensgatenpatroon F0405, schroefdraad EN 10226-1.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructieve opbouw | Bolkraan (3-weg) L-boring |
| Soort bediening | mechanisch |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Aansluiting armatuur | Rp1 1/2 |
| Schakelpositie-indicator | Gleufrichting = debietrichting |
| Flensgatenpatroon | F04 F05 |
| Binnendiameter | 31,8 mm |
| Nominale breedte DN | 40 |
| Ventiefunctie | 3/2 |
| Handbediening | geen |
| Stroomrichting | omkeerbaar |
| Nominale druk armatuur | 63 |
| Bedieningsmoment | 42 Nm |
| Gebaseerd op norm | EN 10226-1 ISO 5211 |
| Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp neutrale vloeistoffen andere media op aanvraag |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 200 °C |
| Debiet Kv type L | 33,2 m ³ /h |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer behuizing | 1.4408 |
| Materiaal dichtingen | PTFE PTFE-versterkt |
| Materiaal kogel | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer kogel | 1.4408 |
| Materiaal as | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer as | 1.4401 |
| Productgewicht | 3.800 g |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn druktoestellen |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | VK-voorschrift voor drukapparaten |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosieweerstand |