

kleemeeheid DADL-EL-Q11-16

Artikelnummer: 1692770

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Instelbereik zwaaihoek	60 ... 200 deg
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Werkdruk	3 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	43,5 ... 116 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	166 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring en centreerhuls
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium hard geanodiseerd
Materiaal behuizingsdeksel	Aluminium geanodiseerd
Materiaal lager	Kunststof
Materiaal schijf	Aluminium geanodiseerd
Materiaal schroeven	Staal verzinkt
Werking	enkelwerkend trekkend