

HD-geleiding (heavy duty)

HD-8- -

Artikelnummer: 170023


FESTO

configureerbaar.

Voor configuratie product vooraf in het winkelmandje leggen.

Bij dit product kunnen al naargelang de configuratie de technische gegevens van het gegevensblad en de desbetreffende accessoires afwijken.

Einde productie. Leverbaar tot 2009.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

Kenmerk	Waarde
Grootte	8
Slag	10 ... 1.080 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleidingsas zonder aandrijving
Max. snelheid	3 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. kracht Fy	518 N
Max. kracht Fz	518 N
Max moment Mx	12,6 Nm
Max moment My	16,8 Nm
Max moment Mz	16,8 Nm
Te verplaatsen massa	195 g
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	195 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	33 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	860 g
Materiaal - informatie geleidingselement	Staal
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering geanodiseerd