

HD-geleiding (heavy duty)

HD-12- -

Artikelnummer: 170024


FESTO

configureerbaar.

Voor configuratie product vooraf in het winkelmandje leggen.

Bij dit product kunnen al naargelang de configuratie de technische gegevens van het gegevensblad en de desbetreffende accessoires afwijken.

Einde productie. Leverbaar tot 2009.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Slag	10 ... 1.550 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleidingsas zonder aandrijving
Max. snelheid	3 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. kracht Fy	1.120 N
Max. kracht Fz	1.120 N
Max moment Mx	33,6 Nm
Max moment My	50,4 Nm
Max moment Mz	49 Nm
Te verplaatsen massa	330 g
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	330 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	46 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.370 g
Materiaal - informatie geleidingselement	Staal
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering geanodiseerd