

HD-geleiding (heavy duty)

HD-25- -

Artikelnummer: 170026


FESTO

configureerbaar.

Voor configuratie product vooraf in het winkelmandje leggen.

Bij dit product kunnen al naargelang de configuratie de technische gegevens van het gegevensblad en de desbetreffende accessoires afwijken.

Einde productie. Leverbaar tot 2009.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Grootte | 25 |
| Slag | 10 ... 2.160 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Geleiding | Kogelomloopgeleiding |
| Constructieve opbouw | Geleidingsas zonder aandrijving |
| Max. snelheid | 3 m/s |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Max. kracht Fy | 5.400 N |
| Max. kracht Fz | 5.600 N |
| Max moment Mx | 260 Nm |
| Max moment My | 415 Nm |
| Max moment Mz | 400 Nm |
| Te verplaatsen massa | 1.780 g |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 1.780 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 116 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 3.600 g |
| Materiaal - informatie geleidingselement | Staal |
| Materiaal - informatie behuizing | aluminum kneedlegering geanodiseerd |