


asinterface SPC-AIF-POT

Artikelnummer: 170228

FESTO

voor potentiometer



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. stroomopname proportioneel ventiel	1,1 A
Typische stroomopname asinterface	100 mA
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Duurschokweerstand volgens DIN/EC 68 deel 2-82	getest volgens scherpptegraad 2
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Tribestendig volgens DIN/EC 68 deel 2-6	getest volgens scherpptegraad 2
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	300 g
Elektrische aansluiting proportioneel ventiel	Stekker rond design M9 7-polig
Elektrische aansluiting wegmeetsysteem	Vorm A Kabel met stekker volgens DIN 43650 vierhoekige constructie
Elektrische aansluiting AIF IN	Stekker rond design M9 5-polig
Elektrische aansluiting AIF OUT	Contactdoos rond design M9 5-polig
Kabellengte	0,3 m