



aansluitkabel KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

Artikelnummer: 170238

FESTO

voorgemonteerd, voor proportionele wegventielen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 61076-2-101
Extra functies	productspecifieke pin-toekenning
Kabelidentificatie	met toebehoren
Aansluitfrequentie	500
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	rond
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	4
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	4
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling met sleutelbreedte 18 en overlangse ribbel
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, design	rond
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	M9x0,5
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	7
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	6
Elektrische aansluiting 2, bevestigingstype	Schroefvergrendeling
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 50 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	1 A
Stootspanningsweerstand	2 kV
Kabellengte	2 m
Kabeleigenschap	Suitable for energy chains
Testvoorwaarden van kabel	Testvoorwaarden op verzoek
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 75 mm
Kabeldiameter	5,6 mm
Kabelmontage	8x0,24 afgeschermd
Geleider-nominale doorsnede	0,24 mm ²
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 80 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	1
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	zwart